

### Coalescerende koolstoffilters:

Beperk geuren tot een minimum met filters die 99% van de in de vorm van gasdampen vrijgegeven vloeistofdeeltjes opvangen. De ventileerfilter klappt gemakkelijk in de snelontkoppeling. De koolstofpatroon (bovengedeelte) verkleurt van paars naar zwart om aan te duiden wanneer vervanging noodzakelijk is. De coalescerende filter (ondergedeelte) moet na drie tot vier cycli van de koolstofilter worden vervangen. De filters werden ontworpen voor gebruik met alle 8 en 19 liter TF, PP en op maat vervaardigde kannen met snelontkoppeling. Voldoet aan norm 40 CFR 264.173 van de US Environmental Protection Agency (Amerikaans bureau voor milieubescherming). **Voldoet aan EPA 40 CFR 264.173.**

### HPLC Manifold Kit (verzamelstuk):

Verzamel veilig afval van maximaal vier afvallijnen van HPLC-processen in een enkel verzamelstuk. Het verzamelstuk is geschikt voor buizen met zowel 2 mm als 3 mm buitendiameter. Ongeveer 89 mm lang en vervaardigd uit 316-gauge roestvrij staal. Het verzamelstuk past enkel op een roestvrijstalen inlaat. De vier openingen zijn getapt voor inbreng van de 1/4-28 schroefdraad van de toegeleverde hulpstukken. De Peek™ bevestigingen omvatten voor elke opening: 2 mm en 3 mm buitendiameter buisbevestigingen met overeenstemmende PCTFE ringen voor klemkoppeling van de afvallijn. Vier afdichtingpluggen worden voorzien om de ongebruikte openingen af te sluiten. Op een op maat gemaakte houder met snelontkoppeling mogen meerdere verdeelstukken worden gebruikt zolang 1 bevestiging ongebruikt blijft. **De veiligheidskan met geïnstalleerd verdeelstuk voldoet aan US OSHA en NFPA Code 30.**

## Veiligheidsvloeistofhouder

### VOOR LABORATORIA



Gemakkelijk geplaatst, gemakkelijk verwijderd is waar het bij de exclusieve snelontkoppeling van Justrite om gaat. Men kan de kan op eenvoudige wijze zonder lekken, druppelen of ontsnappen van dampen van het proces ontkoppelen. Eens dat de kan ontkoppeld is, wordt hij automatisch afgesloten om verder morsen te beletten en het handige handvat vergemakkelijkt overbrenging van de inhoud naar een afvalinzameling.



**Tot vier lijnen kunnen op een enkel stuk worden aangesloten**

Het Manifold kit (verzamelstuk) zorgt voor een handige en voordelige methode voor afvalinzameling vanuit meerdere HPLC-machines.

Coalescerende koolstofilter.

Exclusieve snelontkoppeling met zowel aankoppelings- als ontkoppelingskleppen om ontsnapping van dampen of oplosmiddelen te beletten.

Roestvrijstalen hulpstukken met teflon o-ringen op seriekannen. Ook verkrijgbaar met Viton of EPDM o-ringafdichtingen voor op maat uitgevoerde kannen.

Handig om dragen handvat met vergrendeling om het deksel voor gemakkelijk gieten open te houden.

De doorzichtige kleur laat toe het vloeistofniveau in een enkele oogopslag te controleren.

Voordelig geprijsde hulpstukken uit polypropreen met EPDM o-ringen.

De grote opening vergemakkelijkt beheerst gieten in grotere vaten en laat toe gevaarlijke afval behoorlijk af te voeren. De tuit is voorzien van een roestvrijstalen vlambeveiliging.

*Voor meervoudige HPLC-eenbeden zijn op maat uitgevoerde kannen met maximaal acht aansluitingen verkrijgbaar.*

Bel nog vandaag naar uw plaatselijke distributeur!

[www.justritemfg.com](http://www.justritemfg.com)

 **JUSTRITE®**